

Zip Zoom 1-Circuit



1 circuit rail spot for ZIP rail system with replaceable GU10 LED. Dimmable with phase dimmer.






Mounted using ZIP adapter, which is ideal for SG's one-phase ZIP rail system. Perfect colour rendering due to very high RA value. Made of powder-coated aluminium. Adjustable diffuser can change the light scattering, making ZIP Zoom perfect for use as effect lighting.

Zip Zoom 1-Circuit



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>3152 Zip Zoom Nero 270lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 6W Lampade fluorescenti compatte 45 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Diretto,</p>	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L78 x W73 x H128
 <p>3033 Zip Zoom Acciaio spazzolato 270lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 6W Lampade fluorescenti compatte 45 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Diretto,</p>	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L78 x W73 x H128
 <p>3032 Zip Zoom Bianco 310lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 6W Lampade fluorescenti compatte 52 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Diretto,</p>	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L78 x W73 x H128
 <p>3517 • Zip Zoom Acciaio spazzolato 280lm 3000K Ra>90 Taglio di fase 6W Lampade fluorescenti compatte 47 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Diretto,</p>	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L78 x W73 x H128
 <p>3516 • Zip Zoom Bianco 320lm 3000K Ra>90 Taglio di fase 6W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 36°, Diretto,</p>	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L78 x W73 x H128

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.