

Junistar DimToWarm



Från varmvitt steglöst neddimrat till glödande ljus. En downlight som är ställbar i 30° i alla riktningar. Med effektiv ljuskälla som har en superb färgåtergivning. DimToWarm betyder att vid fullt ljus så lyser den i 2800K, vid dimning så går den steglöst ned till 2000K på min-nivå. Levereras komplett med dimbar driver samt SG's flexibla kopplingsbox.

Junistar DimToWarm



Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7473445 Junistar DimToWarm Svart/Guld 490lm 2000-2800K Ra>95 Bakkantsdimmer 8W LED 61 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
	7467763 Junistar DimToWarm Vit 560lm 2000-2800K Ra>95 DALI-2 8W LED 70 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	DALI-2	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
	7468319 Junistar DimToWarm Vit 560lm 2000-2800K Ra>95 Bakkantsdimmer 8W LED 70 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø94 x H50
Tillbehör					
	7450999 Rehab Ringer Svart 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
	7451933 Rehab Ringer Svart 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
	7462469 Rehab Ringer Borstat stål 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
	7450668 Rehab Ringer Vit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
	7450669 Rehab Ringer Vit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7450898			Ø250 x H45
	Rehab Ringer Vit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			
	7345892			L270 x W75 x H35
	Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h			
	7345356			L250 x W13 x H13
	Nödljusbox Adapter kit för downlight			
	7344588			L270 x W75 x H35
	Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar			
	7345302			L270 x W75 x H35
	Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar			